



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



步骤:1





产品

比例 10 : 1




PIN	盘/pcs	箱/盘	箱/pcs	B
2*04	96	7	672	




局部放大图A

比例 3 : 1




局部放大图B

比例 3 : 1



步骤:2



步骤:3

包装说明:

步骤1: 将检验好的9357HF-2x04L-N0BK 良品整齐摆放入吸塑盘内。

吸塑盘规格:405*255*25mm

吸塑盘材质:透明PET

吸塑盘厚度:0.30mm

步骤2: 在重叠摆放吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需错开180°摆放,

7盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS 空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱放1扎, 共7盘, 然后用透明胶带封箱。纸箱规格: 420*270*190 mm。


纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

						一般公差				SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号： 9357HF-2x04L-N0BK																							
						.X ±0.35								核 准 Jack Zhang 张洪超				审 查 Larry Yang 杨蒙				制 作 Zeng 曾文				日 期 2019/07/02											
						.XX ±0.25																															
						.XXX ±0.15																															
						X: ±2°																															
2020/05/09	B	/	Modify the package quantity 修改包装数量	Zeng 曾文	Larry Yang 杨蒙													名 称： 4.20 mm Crimp Style Connector Packing																			
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准													单位 mm				比例 1:1				页次 1/1				版本 B				编号 CD			


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




步骤一↓



步骤二↓



步骤三→



备注:

1. 将检好的良品HSG 装入PE袋内, 每袋装9PCS.
2. 将装好HSG的PE袋整齐摆入纸箱内, 每箱装240袋, 共2160PCS产品。
(纸箱规格: 38*31*45cm)
3. 用透明胶带把纸箱贴合, 同时在纸箱外面贴上产品标签.
4. 每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物.



						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 9357HF-2*04F-N0BK				
						.X ±0.35					名 称: 4.20mm Housing Package				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/04/15	B	ER20200415001	Update the drawing 更新图纸	Zeng 曾文	Larry Yang 杨蒙	X ±2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单位 比例 页次 版本 编号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	Alan qin 秦胜钦	2017/12/17	mm	1:1	1/1	B	CD